

**Garant****Soporte para tronzar, derecha, Anchura del mango / anchura de tronzado w: 12/2mm****Datos de pedido**

Número de pedido	273757 12/2
GTIN	4045197584137
Clase de artículo	21W

**Descripción****Ejecución:**

Fabricados de acero de herramientas altamente resistentes ( $>1300 \text{ N/mm}^2$ ). En combinación con la sujeción convexa de la plaquita se consigue la máxima resistencia frente a las fuerzas de corte axiales y radiales, aumentando considerablemente la calidad de la superficie y la productividad.

**Nota:**

A partir de 19,5 mm de profundidad de tronzado (hasta anchura de tronzado 3 mm) y a partir de 24,5 mm de profundidad de tronzado (con anchura de tronzado 4 mm), el segundo filo entra en contacto con la pieza de trabajo. Con ello se pueden formar estrías. Si es necesario, utilizar placas de tronzado de un filo n.º 273656– 273670.

**Descripción técnica**

Anchura de función $L_4$	12 mm
Profundidad de escotadura $t_{\text{máx.}}$	14 mm
Longitud de la cabeza $L_1$	31,5 mm
Ancho de tronzado w	2 mm
Tornillo	279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
Longitud total L	150 mm
Anchura del mango b	12 mm
Tipo de boca	derecha

Refrigeración interior	no
Posibilidad de tronzado axial	sí
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

---

## Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Tornillo ajuste Tipo 4	279815 4
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500