



Plaquita de corte TCMT acabado 50 unidades, HB7035-2, Tamaño: 16T304



Datos de pedido

Número de pedido	GG2844 16T304
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Contenido	260956 HB7035-2
Profundidad de corte a_p	0,2 - 1,5 mm
Profundidad de corte $a_{p\text{ mín.}}$	0,25 mm
Cantidad	50
Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 350 mm/min
Profundidad de corte $a_{p\text{ máx.}}$	4 mm
Aplicación principal	P
Radio angular	0,4 mm
Número de cambios/cortes	3
Código ISO plaquita de corte	TCMT 16T304
Avance f	0,07 - 0,25 mm/rev,
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	HM

Clase	HB7035-2
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Rompevirutas	SS
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2844 16T304