

Garant**Paquete económico SCMT 09T304****Datos de pedido**

Número de pedido	GG3529 09T304
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción**Ejecución:**

Lubricador de presión de polietileno, irrompible, elástico, resistente al aceite, los ácidos y los combustibles, para desoxidantes y aceites de todo tipo.

Descripción técnica

Asignación fino/desbaste	Acabado
Velocidad de corte v_c aplicación principal	80 - 270 mm/min
Material de corte	HM
Radio angular	0,4 mm
Profundidad de corte a_p	0,2 - 1,5 mm
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Número de cambios/cortes	4
Código ISO plaquita de corte	SCMT 09T304
Profundidad de corte $p_{\text{mín.}}$	0,25 mm
Contenido	260742 HB7130-2
Profundidad de corte $p_{\text{máx.}}$	3,25 mm

Aplicación principal	M
Cantidad	30
Clase	HB7130-2
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	VS
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG3529 09T304