



Plaquita de corte SNMG mecanizado medio 50 unidades, HB7120-1, Tamaño: 120408



Datos de pedido

Número de pedido	GG2947 120408
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Material de corte	MD
Velocidad de corte v_c aplicación principal	80 - 260 mm/min
Contenido	251224 HB7120-1
Avance f	0,1 - 0,4 mm/rev,
Profundidad de corte a_p	0,5 - 4 mm
Radio angular	0,8 mm
Cantidad	50
Asignación fino/desbaste	Acabado
Profundidad de corte $p_{\min.}$	0,55 mm
Profundidad de corte $p_{\max.}$	4:25 mm
Código ISO plaquita de corte	SNMG 120408
Número de cambios/cortes	8

Aplicación principal	M
Clase	HB7120-1
Condición de corte	continuo
Rompevirutas	VM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2947 120408