

Garant**Barra de mandrinar para tronzado, derecha, Ø del mango DS / anchura de tronzado w: 25/3mm****Datos de pedido**

Número de pedido	273790 25/3
GTIN	4045197485281
Clase de artículo	21W

Descripción**Ejecución:**

Fabricados de acero para herramientas altamente resistente ($> 1300 \text{ N} / \text{mm}^2$). En combinación con la sujeción convexa de la plaquita reversible se consigue la máxima resistencia frente a las fuerzas de corte axiales y radiales, aumentando considerablemente la calidad de la superficie y la productividad.

Descripción técnica

Ø perforación previa mínima $D_{\text{mín.}}$	32 mm
Tornillo	279815 8 (TX20; 4,5 Nm)
Desplazamiento central L_3	19 mm
$t_{\text{máx.}}$ mecanizado interior	6 mm
Ancho de tronzado w	3 mm
Longitud total L	250 mm
Voladizo L_1 de los soportes retraídos	40 mm
Ø de mango D_s	25 mm
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	sí
Posibilidad de tronzado axial	sí
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX20	674248 TX20
Tornillo ajuste Tipo 8	279815 8
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500