



Plaquita de corte TCMT mecanizado medio 30 unidades, HB7035-2, Tamaño: 110202



Datos de pedido

Número de pedido	GG2847 110202
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Profundidad de corte a_p	0,3 - 2 mm
Número de cambios/cortes	3
Código ISO plaquita de corte	TCMT 110202
Contenido	260980 HB7035-2
Velocidad de corte v_c aplicación principal	80 - 290 mm/min
Asignación fino/desbaste	Acabado
Aplicación principal	P
Radio angular	0,2 mm
Material de corte	HM
Profundidad de corte $p_{\text{mín.}}$	0,15 mm
Profundidad de corte $p_{\text{máx.}}$	2,75 mm
Avance f	0,08 - 0,3 mm/rev,
Cantidad	30

Clase	HB7035-2
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Rompevirutas	SM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2847 110202