

Garant

Plaquita de corte SNMG mecanizado medio 50 unidades, HB7130-2, Tamaño: 120404



Datos de pedido

Número de pedido	GG2948 120404
GTIN	4067263094647
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Profundidad de corte $a_{p\text{ máx.}}$	4:25 mm
Recubrimiento	con revestimiento
Contenido	251222 HB7130-2
Código ISO plaquita de corte	SNMG 120404
Radio angular	0,4 mm
Cantidad	50
Profundidad de corte a_p	0,5 - 4 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	70 - 240 mm/min
Material de corte	MD
Profundidad de corte $a_{p\text{ mín.}}$	0,55 mm
Asignación fino/desbaste	Acabado
Número de cambios/cortes	8
Avance f	0,1 - 0,4 mm/rev,

Aplicación principal	M
Clase	HB7130-2
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	VM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2948 120404