

Garant**Plaquita de corte SNMG mecanizado medio 50 unidades, HB7130-2, Tamaño: 120408****Datos de pedido**

Número de pedido	GG2948 120408
GTIN	4067263094661
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Velocidad de corte v_c aplicación principal	70 - 240 mm/min
Contenido	251224 HB7130-2
Aplicación principal	M
Profundidad de corte $a_{p \text{ máx.}}$	4,25 mm
Radio angular	0,8 mm
Número de cambios/cortes	8
Cantidad	50
Profundidad de corte a_p	0,5 - 4 mm
Código ISO plaquita de corte	SNMG 120408
Profundidad de corte $a_{p \text{ mín.}}$	0,55 mm
Avance f	0,1 - 0,4 mm/rev,
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD

Clase	HB7130-2
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	VM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2948 120408