

Garant**Barra de mandrinar para tronzado, izquierda, Ø del mango DS / anchura de tronzado w: 16/2mm****Datos de pedido**

Número de pedido	273791 16/2
GTIN	4045197525031
Clase de artículo	21W

Descripción**Ejecución:**

Fabricados de acero para herramientas altamente resistente ($> 1300 \text{ N} / \text{mm}^2$). En combinación con la sujeción convexa de la plaquita se consigue la máxima resistencia frente a las fuerzas de corte axiales y radiales, aumentando considerablemente la calidad de la superficie y la productividad.

Descripción técnica

Ancho de tronzado w	2 mm
Ø perforación previa mínima $D_{\text{mín.}}$	23 mm
Desplazamiento central L_3	14,5 mm
$t_{\text{máx.}}$ mecanizado interior	6 mm
Tornillo	279815 9 (TX25; 4,5 Nm)
Longitud total L	180 mm
Voladizo L_1 de los soportes retraídos	30 mm
Ø de mango D_s	16 mm
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	sí
Posibilidad de tronzado axial	sí
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Tornillo ajuste Tipo 9	279815 9
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX25	674248 TX25
Varilla de 8 mm, con imánCon asiento para puntas de 1/4 pulgada Longitud total 50 mm	659874 50
Destornillador dinamométricocon escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 1600 cNm	659906 1600
Destornillador dinamométricocon escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 1600 cNm	659957 1600