



Plaquita de corte SCMT acabado 30 unidades, HB7140-2, Tamaño: 120404



Datos de pedido

Número de pedido	GG3530 120404
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Aplicación principal	M
Profundidad de corte $a_{p\text{ min.}}$	0,25 mm
Asignación fino/desbaste	Acabado
Profundidad de corte a_p	0,2 - 1,5 mm
Radio angular	0,4 mm
Número de cambios/cortes	4
Profundidad de corte $a_{p\text{ máx.}}$	4,25 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	70 - 230 mm/min
Código ISO plaquita de corte	SCMT 120404
Recubrimiento	con revestimiento
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Material de corte	HM
Contenido	260748 HB7140-2
Cantidad	30

Clase	HB7140-2
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Rompevirutas	VS
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG3530 120404