

Garant

Plaquita de corte SCMT acabado 50 unidades, HB7120-1, Tamaño: 120404



Datos de pedido

Número de pedido	GG3531 120404
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Cantidad	50
Profundidad de corte $a_{p\text{ máx.}}$	4 mm
Profundidad de corte a_p	0,2 - 1,5 mm
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Asignación fino/desbaste	Acabado
Velocidad de corte v_c aplicación principal	90 - 290 mm/min
Contenido	260748 HB7120-1
Código ISO plaquita de corte	SCMT 120404
Radio angular	0,4 mm
Profundidad de corte $a_{p\text{ mín.}}$	0,25 mm
Número de cambios/cortes	4
Material de corte	MD
Aplicación principal	M

Clase	HB7120-1
Condición de corte	continuo
Rompevirutas	VS
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG3531 120404