



Plaquita de corte SNMG desbaste 50 unidades, HB7130-2, Tamaño: 150612



Datos de pedido

Número de pedido	GG2951 150612
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Cantidad	50
Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 220 mm/min
Radio angular	1,2 mm
Avance f	0,2 - 0,55 mm/rev,
Profundidad de corte $p_{\text{mín.}}$	0,8 mm
Asignación fino/desbaste	Acabado
Aplicación principal	M
Número de cambios/cortes	8
Contenido	251330 HB7130-2
Profundidad de corte $p_{\text{máx.}}$	5:25 mm
Código ISO plaquita de corte	SNMG 150612
Material de corte	MD
Profundidad de corte a_p	1,5 - 7 mm

Clase	HB7130-2
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	VG
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2951 150612