

Garant**Barra de mandrinar para tronzado, izquierda, Ø del mango DS / anchura de tronzado w: 20/2,5mm****Datos de pedido**

Número de pedido	273791 20/2,5
GTIN	4045197485359
Clase de artículo	21W

Descripción**Ejecución:**

Fabricados de acero para herramientas altamente resistente ($> 1300 \text{ N / mm}^2$). En combinación con la sujeción convexa de la plaquita se consigue la máxima resistencia frente a las fuerzas de corte axiales y radiales, aumentando considerablemente la calidad de la superficie y la productividad.

Descripción técnica

$t_{\text{máx.}}$ mecanizado interior	6 mm
Ancho de tronzado w	2,5 mm
Desplazamiento central L_3	14,5 mm
Tornillo	279815 8 (TX20; 4,5 Nm)
Ø perforación previa mínima $D_{\text{min.}}$	25 mm
Longitud total L	200 mm
Voladizo L_1 de los soportes retraídos	30 mm
Ø de mango D_s	20 mm
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	sí
Posibilidad de tronzado axial	sí
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX20	674248 TX20
Tornillo ajuste Tipo 8	279815 8
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500