

Garant

Plaquita de corte SNMG desbaste 50 unidades, HB7130-2, Tamaño: 150616



Datos de pedido

Número de pedido	GG2951 150616
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Profundidad de corte $a_{p\text{ máx.}}$	5:25 mm
Contenido	251332 HB7130-2
Profundidad de corte $a_{p\text{ mín.}}$	1,05 mm
Aplicación principal	M
Asignación fino/desbaste	Acabado
Profundidad de corte a_p	1,5 - 7 mm
Avance f	0,2 - 0,55 mm/rev,
Código ISO plaquita de corte	SNMG 150616
Número de cambios/cortes	8
Material de corte	MD
Cantidad	50
Radio angular	1,6 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 220 mm/min

Clase	HB7130-2
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	VG
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2951 150616