



Plaquita de corte SCMT mecanizado medio 30 unidades, HB7130-2, Tamaño: 09T304



Datos de pedido

Número de pedido	GG3535 09T304
GTIN	4067263096610
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Avance f	0,1 - 0,4 mm/rev,
Material de corte	HM
Profundidad de corte $a_{p\text{ máx.}}$	3,25 mm
Aplicación principal	M
Radio angular	0,4 mm
Número de cambios/cortes	4
Velocidad de corte v_c aplicación principal	70 - 240 mm/min
Código ISO plaquita de corte	SCMT 09T304
Profundidad de corte a_p	0,5 - 2,5 mm
Contenido	260762 HB7130-2
Asignación fino/desbaste	Acabado
Profundidad de corte $a_{p\text{ mín.}}$	0,25 mm
Tolerancia	M
Cantidad	30

Clase	HB7130-2
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	VM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG3535 09T304