



Plaquita de corte TNMG mecanizado medio 30 unidades, HB7130-2, Tamaño: 160404



Datos de pedido

Número de pedido	GG2959 160404
GTIN	4067263094739
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Radio angular	0,4 mm
Profundidad de corte $p_{\text{máx.}}$	4 mm
Cantidad	30
Tolerancia	M
Recubrimiento	con revestimiento
Profundidad de corte $p_{\text{mín.}}$	0,55 mm
Número de cambios/cortes	6
Contenido	251542 HB7130-2
Profundidad de corte a_p	0,5 - 5 mm
Aplicación principal	M
Asignación fino/desbaste	Acabado
Código ISO plaquita de corte	TNMG 160404
Velocidad de corte v_c aplicación principal	70 - 240 mm/min
Material de corte	MD

Avance f	0,2 - 0,5 mm/rev,
Clase	HB7130-2
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	VM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2959 160404