

Garant

Plaquita de corte VCGT mecanizado medio 50 unidades, HB7310, Tamaño: 110302



Datos de pedido

Número de pedido	GG3838 110302
GTIN	4067263098683
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Cantidad	50
Código ISO plaquita de corte	VCGT 160408
Material de corte	HM
Aplicación principal	N
Contenido	261453 HB7310
Asignación fino/desbaste	Acabado
Profundidad de corte $p_{\min.}$	0,15 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	350 - 600 mm/min
Número de cambios/cortes	2
Radio angular	0,2 mm
Avance f	0,05 - 0,5 mm/rev,
Profundidad de corte $p_{\max.}$	1,75 mm
Profundidad de corte a_p	0,1 - 4 mm

Tolerancia	G
Clase	HB7310
Condición de corte	continuo
Rompevirutas	AM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG3838 110302