



Contraplato bruto para platos planos espirales, Ø exterior D: 260 mm



Datos de pedido

Número de pedido	317000 260
GTIN	4019208002996
Clase de artículo	33R

Descripción

Ejecución:

Colado de forma limpia, sin mecanizar, arenado, medida excedente amplia.

Aplicación:

Fijación de **platos de torno con asiento cilíndrico de centraje según DIN 6350 a cabezales de husillo DIN 800**. El contraplato bruto ha de mecanizarse y adaptarse por las partes de la máquina y el plato.

Material:

Fundición gris

Idóneo para :

Platos de tres mordazas n.º 310100; 310500, platos de cuatro mordazas **n.º 312000; 312500** y platos de torno combinados **n.º 315630**.

adecuado para Ø de plato: 250 mm

Ø collar d₂: 105 mm

Ø de la perforación d₃: 50 mm

Altura h₁: 92 mm

Grosor de contraplato h₂: 25 mm

Descripción técnica

Ø de la perforación d_3	50 mm
adecuado para Ø de plato	250 mm
Ø exterior D	260 mm
Ø collar d_2	105 mm
Altura h_1	92 mm
Grosor de contraplato h_2	25 mm
Tipo de producto	Accesorios para plato de torno