

Garant

Plaquita de corte TNMG mecanizado medio 50 unidades, HB7120-1, Tamaño: 160408



Datos de pedido

Número de pedido	GG2961 160408
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Velocidad de corte v_c aplicación principal	80 - 260 mm/min
Contenido	251544 HB7120-1
Profundidad de corte a_p	0,5 - 5 mm
Profundidad de corte $a_{p \text{ mín.}}$	0,55 mm
Tolerancia	M
Profundidad de corte $a_{p \text{ máx.}}$	4 mm
Número de cambios/cortes	6
Radio angular	0,8 mm
Aplicación principal	M
Cantidad	50
Material de corte	MD
Asignación fino/desbaste	Acabado

Avance f	0,2 - 0,5 mm/rev,
Código ISO plaquita de corte	TNMG 160408
Clase	HB7120-1
Condición de corte	continuo
Rompevirutas	VM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2961 160408