

Garant

Plaquita de corte TCMT mecanizado medio 50 unidades, HB7035-2, Tamaño: 16T308



Datos de pedido

Número de pedido	GG2851 16T308
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Profundidad de corte a_p	0,3 - 2 mm
Número de cambios/cortes	3
Contenido	260988 HB7035-2
Profundidad de corte $a_{p\text{ mín.}}$	0,55 mm
Material de corte	HM
Código ISO plaquita de corte	TCMT 16T308
Asignación fino/desbaste	Acabado
Radio angular	0,8 mm
Avance f	0,08 - 0,3 mm/rev,
Aplicación principal	P
Cantidad	50
Velocidad de corte v_c aplicación principal	80 - 290 mm/min

Profundidad de corte _{p.máx.}	4 mm
Clase	HB7035-2
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Rompevirutas	SM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2851 16T308