

**Garant**

**Plaquita de corte SCMT mecanizado medio 50 unidades, HB7130-2, Tamaño: 09T304**



**Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | GG3538 09T304 |
| GTIN              | 4067263096627 |
| Clase de artículo | GGN           |

**Descripción técnica**

|                                               |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| Código ISO plaquita de corte                  | SCMT 09T304       |
| Material de corte                             | MD                |
| Asignación fino/desbaste                      | Acabado           |
| Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal | 70 - 240 mm/min   |
| Profundidad de corte $a_p$                    | 0,5 - 2,5 mm      |
| Profundidad de corte $a_{p\text{ mín.}}$      | 0,25 mm           |
| Radio angular                                 | 0,4 mm            |
| Aplicación principal                          | M                 |
| Avance $f$                                    | 0,1 - 0,4 mm/rev, |
| Cantidad                                      | 50                |
| Tolerancia                                    | M                 |
| Número de cambios/cortes                      | 4                 |
| Profundidad de corte $a_{p\text{ máx.}}$      | 3,25 mm           |

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| Contenido          | 260762 HB7130-2                 |
| Clase              | HB7130-2                        |
| Condición de corte | ligeramente interrumpido        |
| Rompevirutas       | VM                              |
| Tipo de producto   | Plaquita de corte para torneado |

**Productos adecuados**

No Shop URL available for: GG3538 09T304