

Garant

Plaquita de corte SCMT mecanizado medio 50 unidades, HB7130-2, Tamaño: 120408



Datos de pedido

Número de pedido	GG3538 120408
GTIN	4067263096689
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Aplicación principal	M
Avance f	0,1 - 0,4 mm/rev,
Asignación fino/desbaste	Acabado
Profundidad de corte a_p	0,5 - 2,5 mm
Número de cambios/cortes	4
Profundidad de corte $a_{p \text{ máx.}}$	4,25 mm
Radio angular	0,8 mm
Cantidad	50
Velocidad de corte v_c aplicación principal	70 - 240 mm/min
Código ISO plaquita de corte	SCMT 120408
Contenido	260766 HB7130-2
Tolerancia	M
Profundidad de corte $a_{p \text{ mín.}}$	0,55 mm

Material de corte	MD
Clase	HB7130-2
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	VM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG3538 120408