

Garant

Plaquita de corte VCGT mecanizado medio 50 unidades, HB7310, Tamaño: 160404



Datos de pedido

Número de pedido	GG3838 160404
GTIN	4067263098744
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Número de cambios/cortes	2
Aplicación principal	N
Profundidad de corte a_p	0,1 - 4 mm
Contenido	261458 HB7310
Velocidad de corte v_c aplicación principal	350 - 600 mm/min
Código ISO plaquita de corte	VCGT 160404
Radio angular	0,4 mm
Profundidad de corte $p_{p\text{ máx.}}$	2,5 mm
Avance f	0,05 - 0,5 mm/rev,
Asignación fino/desbaste	Acabado
Asignación fino/desbaste	Acabado
Cantidad	50
Profundidad de corte $p_{p\text{ mín.}}$	0,25 mm

Material de corte	HM
Tolerancia	G
Clase	HB7310
Condición de corte	continuo
Rompevirutas	AM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG3838 160404