

Garant

Plaquita de corte VCGT mecanizado medio 50 unidades, HB7310, Tamaño: 160408



Datos de pedido

Número de pedido	GG3838 160408
GTIN	4067263098768
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Profundidad de corte $p_{\text{mín.}}$	0,55 mm
Cantidad	50
Profundidad de corte $p_{\text{máx.}}$	2,5 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	350 - 600 mm/min
Radio angular	0,8 mm
Asignación fino/desbaste	Acabado
Código ISO plaquita de corte	VCMT 160404
Avance f	0,05 - 0,5 mm/rev,
Contenido	261459 HB7310
Material de corte	HM
Profundidad de corte a_p	0,1 - 4 mm
Número de cambios/cortes	2
Aplicación principal	N

Tolerancia	M
Clase	HB7310
Condición de corte	continuo
Rompevirutas	AM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG3838 160408