

Garant

Plaquita de corte VNMG acabado 50 unidades, HB7120-1, Tamaño: 160408



Datos de pedido

Número de pedido	GG2967 160408
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Avance f	0,05 - 0,4 mm/rev,
Cantidad	50
Contenido	251734 HB7120-1
Radio angular	0,8 mm
Aplicación principal	M
Velocidad de corte v_c aplicación principal	90 - 290 mm/min
Profundidad de corte a_p	0,3 - 2 mm
Código ISO plaquita de corte	VNMG 160408
Material de corte	MD
Profundidad de corte $p_{m\acute{a}x.}$	2.5 mm
Asignación fino/desbaste	Acabado
Número de cambios/cortes	4
Profundidad de corte $p_{m\acute{i}n.}$	0,55 mm

Clase	HB7120-1
Condición de corte	continuo
Rompevirutas	VS
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2967 160408