

**Contraplato bruto para platos planos espirales, Ø exterior D: 210 mm****Datos de pedido**

Número de pedido	317000 210
GTIN	4019208002989
Clase de artículo	33R

**Descripción****Ejecución:**

Colado de forma limpia, sin mecanizar, arenado, medida excedente amplia.

**Aplicación:**

Fijación de **platos de torno con asiento cilíndrico de centraje según DIN 6350 a cabezales de husillo DIN 800**. El contraplato bruto ha de mecanizarse y adaptarse por las partes de la máquina y el plato.

**Material:**

Fundición gris

**Idóneo para :**

**Platos de tres mordazas n.º 310100; 310500**, platos de cuatro mordazas **n.º 312000; 312500** y platos de torno combinados **n.º 315630**.

adecuado para Ø de plato: 200 mm

Ø collar  $d_2$ : 92 mm

Ø de la perforación  $d_3$ : 40 mm

Altura  $h_1$ : 66 mm

Grosor de contraplato  $h_2$ : 22 mm

**Descripción técnica**

adecuado para $\varnothing$ de plato	200 mm
$\varnothing$ exterior D	210 mm
$\varnothing$ de la perforación $d_3$	40 mm
$\varnothing$ collar $d_2$	92 mm
Altura $h_1$	66 mm
Grosor de contraplato $h_2$	22 mm
Tipo de producto	Accesorios para plato de torno