

Garant

Plaquita de corte VBMT acabado 50 unidades, HB7010-2, Tamaño: 160408



Datos de pedido

Número de pedido	GG2855 160408
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Contenido	261154 HB7010-2
Avance f	0,07 - 0,25 mm/rev,
Cantidad	50
Aplicación principal	P
Material de corte	HM
Asignación fino/desbaste	Acabado
Número de cambios/cortes	2
Radio angular	0,8 mm
Profundidad de corte $a_{p \text{ máx.}}$	2,5 mm
Código ISO plaquita de corte	VBMT 160408
Velocidad de corte v_c aplicación principal	150 - 500 mm/min
Profundidad de corte a_p	0,2 - 1,5 mm
Profundidad de corte $a_{p \text{ mín.}}$	0,55 mm

Clase	HB7010-2
Condición de corte	continuo
Rompevirutas	SS
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2855 160408