



Plaquita de corte TCMT acabado 50 unidades, HB7120-1, Tamaño: 110202



Datos de pedido

Número de pedido	GG3543 110202
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Aplicación principal	M
Material de corte	MD
Profundidad de corte $p_{\text{mín.}}$	0,15 mm
Contenido	260950 HB7120-1
Radio angular	0,2 mm
Cantidad	50
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Número de cambios/cortes	3
Profundidad de corte $p_{\text{máx.}}$	2,75 mm
Profundidad de corte a_p	0,2 - 1,5 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	90 - 290 mm/min
Código ISO plaquita de corte	TCMT 110202
Asignación fino/desbaste	Acabado

Clase	HB7120-1
Condición de corte	continuo
Rompevirutas	VS
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG3543 110202