

Garant**Plaquita de corte VBMT mecanizado medio 30 unidades, HB7035-2, Tamaño: 160408****Datos de pedido**

Número de pedido	GG2860 160408
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Material de corte	HM
Profundidad de corte a_p	0,3 - 2 mm
Profundidad de corte $a_{p \text{ máx.}}$	2,5 mm
Aplicación principal	P
Contenido	261234 HB7035-2
Avance f	0,08 - 0,3 mm/rev,
Asignación fino/desbaste	Acabado
Código ISO plaquita de corte	VBMT 160408
Número de cambios/cortes	2
Profundidad de corte $a_{p \text{ mín.}}$	0,55 mm
Radio angular	0,8 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	80 - 290 mm/min
Cantidad	30

Clase	HB7035-2
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Rompevirutas	SM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2860 160408