



**Plaquita de corte TCMT acabado 50 unidades, HB7120-1, Tamaño: 16T308**



**Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | GG3543 16T308 |
| GTIN              | 4067263092278 |
| Clase de artículo | GGN           |

**Descripción técnica**

|                                               |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| Cantidad                                      | 50                |
| Código ISO plaquita de corte                  | TCMT 16T308       |
| Profundidad de corte $p_{\text{mín.}}$        | 0,5 mm            |
| Aplicación principal                          | M                 |
| Radio angular                                 | 0,8 mm            |
| Contenido                                     | 260958 HB7120-1   |
| Profundidad de corte $p_{\text{máx.}}$        | 4 mm              |
| Asignación fino/desbaste                      | Acabado           |
| Profundidad de corte $a_p$                    | 0,2 - 1,5 mm      |
| Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal | 90 - 290 mm/min   |
| Número de cambios/cortes                      | 3                 |
| Avance $f$                                    | 0,1 - 0,3 mm/rev, |
| Material de corte                             | MD                |

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| Clase              | HB7120-1                        |
| Condición de corte | continuo                        |
| Rompevirutas       | VS                              |
| Tipo de producto   | Plaquita de corte para torneado |

**Productos adecuados**

No Shop URL available for: GG3543 16T308