

Garant

Plaquita de corte VBMT mecanizado medio 50 unidades, HB7020-2, Tamaño: 110304



Datos de pedido

Número de pedido	GG2862 110304
GTIN	4067263095866
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Radio angular	0,4 mm
Código ISO plaquita de corte	VBMT 110304
Profundidad de corte $p_{\text{máx.}}$	1,75 mm
Número de cambios/cortes	2
Aplicación principal	P
Profundidad de corte $p_{\text{mín.}}$	0,25 mm
Asignación fino/desbaste	Acabado
Profundidad de corte a_p	0,3 - 2 mm
Avance f	0,08 - 0,3 mm/rev,
Material de corte	HM
Contenido	261224 HB7020-2
Velocidad de corte v_c aplicación principal	110 - 350 mm/min

Cantidad	50
Clase	HB7020-2
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	SM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2862 110304