

Garant

Plaquita de corte VBMT mecanizado medio 50 unidades, HB7020-2, Tamaño: 160404



Datos de pedido

Número de pedido	GG2862 160404
GTIN	4067263095880
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Número de cambios/cortes	2
Contenido	261232 HB7020-2
Avance f	0,08 - 0,3 mm/rev,
Código ISO plaquita de corte	VBMT 160404
Velocidad de corte v_c aplicación principal	110 - 350 mm/min
Profundidad de corte $a_{p\text{ mín.}}$	0,25 mm
Profundidad de corte a_p	0,3 - 2 mm
Profundidad de corte $a_{p\text{ máx.}}$	2,5 mm
Material de corte	HM
Radio angular	0,4 mm
Asignación fino/desbaste	Acabado
Aplicación principal	P

Cantidad	50
Clase	HB7020-2
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	SM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2862 160404