



Plaquita de corte TCMT acabado 50 unidades, HB7140-2, Tamaño: 110204



Datos de pedido

Número de pedido	GG3545 110204
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Cantidad	50
Aplicación principal	M
Asignación fino/desbaste	Acabado
Profundidad de corte $a_{p\text{ máx.}}$	2,75 mm
Profundidad de corte a_p	0,2 - 1,5 mm
Recubrimiento	con revestimiento
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Número de cambios/cortes	3
Contenido	260952 HB7140-2
Código ISO plaquita de corte	TCMT 110204
Velocidad de corte v_c aplicación principal	70 - 230 mm/min
Radio angular	0,4 mm
Profundidad de corte $a_{p\text{ mín.}}$	0,25 mm

Material de corte	MD
Clase	HB7140-2
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Rompevirutas	VS
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG3545 110204