

Garant

Plaquita de corte TCMT mecanizado medio 30 unidades, HB7140-2, Tamaño: 110202



Datos de pedido

Número de pedido	GG3548 110202
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Profundidad de corte $a_{p\text{ mín.}}$	0,15 mm
Aplicación principal	M
Profundidad de corte a_p	0,5 - 2,5 mm
Profundidad de corte $a_{p\text{ máx.}}$	2,75 mm
Código ISO plaquita de corte	TCMT 110202
Avance f	0,1 - 0,4 mm/rev,
Asignación fino/desbaste	Acabado
Número de cambios/cortes	3
Tolerancia	M
Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 200 mm/min
Recubrimiento	con revestimiento
Contenido	260980 HB7140-2
Material de corte	HM

Radio angular	0,2 mm
Cantidad	30
Clase	HB7140-2
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Rompevirutas	VM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG3548 110202