

**EWS**
**Soporte para cono portafresas axial VARIA, V5, Ø de mandril d1: 22 mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	319841 22
GTIN	2050001078001
Clase de artículo	33E

**Descripción**
**Ventaja:**

- **Cambio rápido mediante sólo un punto de sujeción,, por lo tanto, cambio de herramienta sin peligro de lesiones.**
- **Las herramientas de corte están preajustadas en la máquina.**
- **Modo de construcción corto - costes por pieza reducidos.**

**Aplicación:**

**Con muelle de ajuste.** Para fresar con ranuras longitudinales y transversales.

**Nota:**

Par de apriete máximo en VX3 y VX4 con 5,7 Nm, se puede alcanzar con la llave dinamométrica adecuada n.º 211750 tam. 5,7. Par de apriete máximo en V3, V4 y V5 con 10 Nm. Al soltar los insertos no gire por el tope.

Refrigeración interior a petición.

Longitud cono portafresas L<sub>4</sub>: 21 mm

Anchura collar L<sub>5</sub>: 6 mm

**Descripción técnica**

Ø de mandril d <sub>1</sub>	22 mm
Anchura collar L <sub>5</sub>	6 mm
Longitud cono portafresas L <sub>4</sub>	21 mm

Adaptador	V5
Tipo de producto	Cono portafresas