

Garant**Soporte para tronzar Eco, mango largo, izquierda, Anchura del mango / anchura de tronzado w: 25/3mm****Datos de pedido**

Número de pedido	273863 25/3
GTIN	4045197582133
Clase de artículo	21W

Descripción**Ejecución:**

Fabricados de acero de herramientas altamente resistentes ($>1300 \text{ N/mm}^2$). En combinación con la sujeción convexa de la plaquita se consigue la máxima resistencia frente a las fuerzas de corte axiales y radiales, aumentando considerablemente la calidad de la superficie y la productividad.

Nota:

A partir de 19,5 mm de profundidad de tronzado (hasta anchura de tronzado 3 mm) y a partir de 24,5 mm de profundidad de tronzado (con anchura de tronzado 4 mm), el segundo filo entra en contacto con la pieza de trabajo. Con ello se pueden formar estrías. Si es necesario, utilizar placas de tronzado de un filo n.º 273656– 273670.

Adaptador para refrigerante solo posible en combinación con los asientos GARANT Master Eco n.º 319006 – 319136.

Descripción técnica

Tornillo	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Anchura de función L_4	26,5 mm
Longitud de la cabeza L_1	36,5 mm
Profundidad de escotadura $t_{\text{máx.}}$	21 mm
Ancho de tronzado w	3 mm
Longitud total L	130 mm
Serie	Eco

Anchura del mango b	25 mm
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	sí
Posibilidad de tronzado axial	no
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 1600 cNm	659906 1600
Varilla de 8 mm, con imán Con asiento para puntas de 1/4 pulgada Longitud total 50 mm	659874 50
Tornillo ajuste Tipo 6	279815 6
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX25	674248 TX25
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 1600 cNm	659957 1600