

 kurtz ersa

Soldador rápido Multi-Sprint, ERSA Tipo: 960ED



Datos de pedido

Número de pedido	082200 960ED
GTIN	4003008060829
Clase de artículo	04C

Descripción

Ejecución:

Pistola de soldar extraordinariamente ligera, sin transformador, con elemento calentador PTC.

Tiempo de calentamiento aprox. 20 segundos. Con una presión periódica, el suministro de calor se puede adaptar a la demanda de calor en el punto de soldadura. Cabezal de soldadura con calentamiento interior con un alto grado de rendimiento. Cable de conexión 1,5 m.

Aplicación:

Especialmente en ámbito de montaje y reparación, pues el soldador se puede utilizar universalmente en el **campo de aplicación de 15 - 100 W** (como soldador estándar).

Descripción técnica

Temperatura cabezal de soldadura al cabo de 3 minutos	350 °C
Potencia de calentamiento	150 W
Anchura de la punta de soldadura	3,2 mm
Potencia de calefacción	75 W
Peso sin cable de alimentación	100 g
Tipo ERSA	960ED

Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto	Soldador universal

Accesorios

Cabezal de soldadura Denominación del fabricante 832CDLF	082400 832CDLF
Alambre de aportación sin plomo Sn96,5Ag3,0Cu0,5, rollo de 250 g Ø alambre de aportación 1 mm	082365 1
Cabezal de soldadura Denominación del fabricante BDLF	082400 BDLF
Bomba de desoldado PDD03,plástico antiestático	082355
Alambre de aportación sin plomo Sn96,5Ag3,0Cu0,5, rollo de 250 g Ø alambre de aportación 1,5 mm	082365 1,5
Cabezal de soldadura Denominación del fabricante 832EDLF	082400 832EDLF
Cabezal de soldadura Denominación del fabricante 832SDLF	082400 832SDLF