

**Garant****VB.. T 160408, Clase: HB7020**

## Datos de pedido

Número de pedido	261234 HB7020
GTIN	4045197699817
Clase de artículo	21G

## Descripción

VB.. T 160408 HB7020 Clase: HB7020  
Rompevirutas: SM  
Tolerancia: M  
Profundidad de corte  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
Avance  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/rev,  
Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 120 - 350 m/min

## Descripción técnica

Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	120 - 350 m/min
Profundidad de corte $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Avance $f$	0,1 - 0,3 mm/rev,
Aplicación principal	P
Rompevirutas	SM
Condición de corte	ligeramente interrumpido

Radio angular	0,8 mm
Clase	HB7020
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	VBMT 160408
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado