

AEG

Taladradora de impacto, Denominación del fabricante: ERGOMAX



Datos de pedido

Número de pedido	075610 ERGOMAX
GTIN	4002395198870
Clase de artículo	07A

Descripción

Ejecución:

Taladradora percutora de alto rendimiento con

- **giro a derecha/izquierda.**
- **Acoplamiento de seguridad.**
- **Portabrocas metálico de sujeción rápida FIXTEC.**
- **Engranaje planetario de 2 marchas para un par elevado y la adaptación óptima al material.**
- **Taladradora percutora de construcción exclusiva, extraordinariamente equilibrada y de uso universal.**
- **Par máximo en esta clase.**
- **Empuñadura trasera desmontable.**

Suministro:

Incl. portabrocas metálico de sujeción rápida de 1,5 - 13 mm, empuñadura adicional, tope de profundidad de taladrado, maleta de transporte.

Nota:

Encontrará portabrocas adecuados en el grupo 34.

Embalaje: Maleta de transporte

Quality Dress: ERGOMAX

Consumo de potencia: 750 W

Par máximo: 58 N·m

Velocidad de giro máxima 1.ª marcha: 1200 min⁻¹

Velocidad de giro máxima 2.ª marcha: 3400 min⁻¹

Ø máximo de taladrado espiral en acero: 13 mm

Descripción técnica

Ø máximo de taladrado espiral en madera	40 mm
Velocidad de giro máxima 2.ª marcha	3400 min ⁻¹
Vibraciones máximas según EN	32 m/s ²
Ø máximo de taladrado espiral en hormigón	20 mm
Gama de sujeción del mandril	1,5 - 13 mm
Consumo de potencia	750 W
Ø máximo de taladrado espiral en acero	13 mm
Velocidad de giro máxima 1.ª marcha	1200 min ⁻¹
Quality Dress	ERGOMAX
Peso	2,6 kg
Par máximo	58 N·m
Embalaje	Maleta de transporte