

Garant**Barra de mandrinar acero, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita:
25/16mm**

Datos de pedido

Número de pedido	261339 25/16
GTIN	4045197654120
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Anchura de cuello L ₄	16,5 mm
Desplazamiento central L ₃	4,6 mm
Ø perforación previa mínima D _{min.}	28 mm
Código ISO Soporte	A25R SVJCR/L16
Plaquita de corte adecuada	VC.. 1604..
Tamaño de placa	16 mm
Longitud de la cabeza L ₁	44 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 8
Longitud total L	200 mm
Longitud de sujeción L ₂	24 mm
Ángulo de ajuste κ	142 grados
Ø de mango D _s	25 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Refrigeración interior	sí

Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 8	269028 8
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500