

Garant**Mandrino de cambio rápido con rosca, SK 50, Gama de corte de roscas: M6-20****Datos de pedido**

Número de pedido	334638 M6-20
GTIN	4045197488473
Clase de artículo	31P

Descripción**Ejecución:**

- **Modo de construcción corto, con compensación de longitud elástica sobre compresión y tracción.**
 - **Presión de corte inicial regulable para materiales y machos de roscar diferentes.**
- Con casquillo de guía sobre bolas para compensación de longitud de marcha suave, sin holgura.**

Aplicación:

- **Fabricación de roscas calibradas.**
- **Utilizables para roscas a derecha y a izquierda.**
- **Para máquinas CN y centros de mecanizado.**

Partes opcionales:

En cuanto a insertos de cambio rápido, ver n.º 335420 – 335660.

Tirante (AB) n.º 308600 – 308806, llave de apriete de AB n.º 308820; 308835.

Nota:

- **Conos roscadores de cambio rápido en otros modelos de mango tamaño M14 – M33 suministrables a petición.**
- **Cono roscador de cambio rápido no adecuado para refrigeración interior.**

Norma asiento: ISO 7388-1

Compensación de longitud compresión: 12,5 mm

Compensación de longitud tracción: 12,5 mm

Ø exterior D: 55 mm

Ø interior D₁: 31 mm

Longitud de voladizo medida A: 83 mm

Descripción técnica

Ø interior D ₁	31 mm
Ø exterior D	55 mm
Compensación de longitud compresión	12,5 mm
Compensación de longitud tracción	12,5 mm
Gama de corte de roscas	M6 - M20
Longitud de voladizo medida A	83 mm
Adaptador	SK 50
Norma asiento	DIN 69871
Norma asiento	ISO 7388-1
Tipo de producto	Mandrilos para tallar roscas

Accesorios

Prolongación de base con acoplamiento a fricción seguridad Ø de mango de macho para roscar 11 mm	335647 11
Tirante especial, sin rosca interior junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50	308720 50
Inserto de cambio rápido sin acoplamiento a fricción de seguridad Ø de mango de macho para roscar 14 mm	335430 14
Perno de apriete 45° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50	308760 50
Juego de insertos de cambio rápido sin acoplamiento a fricción de seguridad, de 9 piezas	335470
Tirante junta tórica, forma B Adecuado para cono de gran inclinación 50	308650 50
Tirante Forma A Adecuado para cono de gran inclinación 50	308600 50
Tirante junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50	308660 50
	335647 14

Prolongación de base con acoplamiento a fricción
seguridad Ø de mango de macho para roscar 14 mm

Juego de par de apriete para pernos de apriete según
DIN 69872 adecuado para el tamaño del cono de gran
inclinación 50

308810 50

Inserto de cambio rápido con acoplamiento a fricción de
seguridad Ø de mango de macho para roscar 9 mm

335620 9

Prolongación de base con acoplamiento a fricción
seguridad Ø de mango de macho para roscar 16 mm

335647 16

Prolongación de base con acoplamiento a fricción
seguridad Ø de mango de macho para roscar 7 mm

335647 7

Inserto de cambio rápido con acoplamiento a fricción de
seguridad Ø de mango de macho para roscar 10 mm

335620 10

Prolongación de base con acoplamiento a fricción
seguridad Ø de mango de macho para roscar 9 mm

335647 9

Inserto de cambio rápido con acoplamiento a fricción de
seguridad Ø de mango de macho para roscar 7 mm

335620 7

Inserto de cambio rápido sin acoplamiento a fricción de
seguridad Ø de mango de macho para roscar 11 mm

335430 11

Prolongación de base con acoplamiento a fricción
seguridad Ø de mango de macho para roscar 6 mm

335647 6

Inserto de cambio rápido sin acoplamiento a fricción de
seguridad Ø de mango de macho para roscar 9 mm

335430 9

Tirante junta tórica, forma B Adecuado para cono de gran
inclinación 50

308620 50

Perno de apriete 90° junta tórica Adecuado para cono de
gran inclinación 50

308795 50

Inserto de cambio rápido con acoplamiento a fricción de
seguridad Ø de mango de macho para roscar 11 mm

335620 11

Inserto de cambio rápido sin acoplamiento a fricción de
seguridad Ø de mango de macho para roscar 8 mm

335430 8

Tirante, 18CrNiMo7 Forma A Adecuado para cono de gran
inclinación 50

308605 50

Prolongación de base con acoplamiento a fricción
seguridad Ø de mango de macho para roscar 10 mm

335647 10

Inserto de cambio rápido con acoplamiento a fricción de seguridad Ø de mango de macho para roscar 12 mm	335620 12
Juego de par de apriete para Perno de apriete según ISO 7388 adecuado para el tamaño del cono de gran inclinación 50	308812 50
Llave de apriete para pernos de apriete DIN ISO 7388-1 (antigua DIN 69872) adecuado para el tamaño del cono de gran inclinación 50	308820 50
Tirante, 18CrNiMo7 junta tórica, forma B Adecuado para cono de gran inclinación 50	308615 50
Perno de apriete 60° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50	308785 50
Tirante Forma B Adecuado para cono de gran inclinación 50	308640 50
Inserto de cambio rápido con acoplamiento a fricción de seguridad Ø de mango de macho para roscar 6 mm	335620 6
Inserto de cambio rápido con acoplamiento a fricción de seguridad Ø de mango de macho para roscar 14 mm	335620 14
Inserto de cambio rápido sin acoplamiento a fricción de seguridad Ø de mango de macho para roscar 12 mm	335430 12
Prolongación de base con acoplamiento a fricción seguridad Ø de mango de macho para roscar 12 mm	335647 12
Inserto de cambio rápido con acoplamiento a fricción de seguridad Ø de mango de macho para roscar 8 mm	335620 8
Perno de apriete 45° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50	308765 50
Tirante junta tórica, forma A Adecuado para cono de gran inclinación 50	308610 50
Inserto de cambio rápido sin acoplamiento a fricción de seguridad Ø de mango de macho para roscar 16 mm	335430 16
Llave de apriete para pernos de apriete ISO 7388 adecuado para el tamaño del cono de gran inclinación 50	308830 50
Inserto de cambio rápido sin acoplamiento a fricción de seguridad Ø de mango de macho para roscar 10 mm	335430 10
Inserto de cambio rápido con acoplamiento a fricción de seguridad Ø de mango de macho para roscar 16 mm	335620 16

Prolongación de base con acoplamiento a fricción seguridad Ø de mango de macho para roscar 8 mm	335647 8
Perno de apriete 90° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50	308790 50
Inserto de cambio rápido sin acoplamiento a fricción de seguridad Ø de mango de macho para roscar 7 mm	335430 7
Perno de apriete 60° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50	308780 50
Tirante especial, sin rosca interior junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50	308700 50
Inserto de cambio rápido sin acoplamiento a fricción de seguridad Ø de mango de macho para roscar 6 mm	335430 6
Tirante especial con rosca interior Adecuado para cono de gran inclinación 50	308740 50