

**Garant****Barra de mandrinar acero, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita:  
25/16mm****Datos de pedido**

Número de pedido	261348 25/16
GTIN	4045197654168
Clase de artículo	21T

**Descripción técnica**

Ø perforación previa mínima $D_{\min}$ .	32 mm
Plaquita de corte adecuada	VC.. 1604..
Longitud de la cabeza $L_1$	25,5 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 8
Código ISO Soporte	A25R SVUCR/L16
Desplazamiento central $L_3$	17 mm
Tamaño de placa	16 mm
Longitud total L	200 mm
Longitud de sujeción $L_2$	24 mm
Ángulo de ajuste $\kappa$	93 grados
Ø de mango $D_s$	25 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior

Tipo de producto

Barra de mandrinar

---

**Accesorios**Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil  
Torx® TX15

674248 TX15

Juego de tornillos para plaquita Tipo 8

269028 8

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para  
puntas intercambiables Par máximo 500 cNm

659957 500