



## Aparato roscador tipo DSPL con mango, Tipo: 12



### Datos de pedido

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 334510 12     |
| GTIN              | 2050001921062 |
| Clase de artículo | 35B           |

### Descripción

#### Ejecución:

- La sujeción doble tiene lugar por medio de 3 mordazas de sujeción que centran el mango del macho de roscar y por medio de 4 mordazas que aprietan el cuadrado del macho de roscar.
- El acoplamiento de seguridad evita roturas de herramienta con el ajuste correcto. Las roscas de agujero ciego se pueden cortar hasta el fondo.
- El dispositivo pendular compensa los errores de alineación entre el husillo de la máquina y la pieza de trabajo.
- La compensación de longitud elástica actúa sobre compresión y tracción. Impide que la rosca corte mal en el avance manual o mecánico.

#### Aplicación:

Para tallar roscas interiores en taladradoras reversibles, tornos revólver. Posibilidad de empleo vertical y horizontal para rosca a la derecha.

#### Suministro:

Incluye 1 llave de apriete.

#### Nota:

Variante sin compensación de longitud a petición. **Tamaño 30 y 42** (= MK 4 o 5 para rosca métrica M14– M30 o M18– M42) **bajo petición.**

## Descripción técnica

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Intervalo Ø mango                         | 2,5 - 10 mm                  |
| Ø de carcasa                              | 58 mm                        |
| Para rosca de tubo Whitworth              | R1/8                         |
| Movimiento pendular paralelo al eje       | 1 mm                         |
| Gama de sujeción cuadrada                 | 0 - 8 mm                     |
| Para rosca Whitworth                      | G1/8 – 1/2                   |
| intervalo de corte                        | M3 – 12                      |
| Compensación de longitud sobre tracción   | 20 mm                        |
| Cono Morse CM                             | 2                            |
| Compensación de longitud sobre compresión | 10 mm                        |
| Longitud a partir del husillo de máquina  | 135 mm                       |
| Tipo de producto                          | Mandrilos para tallar roscas |