

Garant
VC. T 160408, Clase: HB7020


Datos de pedido

Número de pedido	261459 HB7020
GTIN	4045197699848
Clase de artículo	21G

Descripción

VC. T 160408 HB7020 Clase: HB7020
 Rompevirutas: SM
 Tolerancia: M
 Profundidad de corte a_p : 0,5 - 2,5 mm
 Avance f : 0,1 - 0,3 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 120 - 350 m/min

Descripción técnica

Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Radio angular	0,8 mm
Profundidad de corte a_p	0,5 - 2,5 mm
Rompevirutas	SM
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Aplicación principal	P

Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 350 m/min
Clase	HB7020
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	VCMT 160408
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado