

Garant
VCGT 160402, Clase: HU7310


Datos de pedido

Número de pedido	261457 HU7310
GTIN	4045197671721
Clase de artículo	21G

Descripción

VCGT 160402 HU7310 Clase: HU7310

Rompevirutas: AM

Tolerancia: G

Profundidad de corte a_p : 0,1 - 4 mm

Avance f : 0,05 - 0,5 mm/rev,

Velocidad de corte v_c aplicación principal: 350 - 600 m/min

Descripción técnica

Velocidad de corte v_c aplicación principal	350 - 600 m/min
Profundidad de corte a_p	0,1 - 4 mm
Condición de corte	continuo
Rompevirutas	AM
Radio angular	0,2 mm
Aplicación principal	N
Avance f	0,05 - 0,5 mm/rev,

Clase	HU7310
Asignación fino/desbaste	Desbastado
Asignación fino/desbaste	Acabado
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Recubrimiento	Sin revestimiento
Código ISO plaquita de corte	VCGT 160402
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	G
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado