

Garant**VC. T 160404, Clase: HB7310**

Datos de pedido

Número de pedido	261458 HB7310
GTIN	4045197671868
Clase de artículo	21G

Descripción

Descripción técnica

Radio angular	0,4 mm
Profundidad de corte a_p	0,1 - 4 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	350 - 600 m/min
Condición de corte	continuo
Avance f	0,05 - 0,5 mm/rev,
Rompevirutas	AM
Aplicación principal	N
Clase	HB7310
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD

Código ISO plaquita de corte	VCGT 160404
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	G
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado