



## Inserto de cambio rápido sin acoplamiento a fricción de seguridad, M14 – 33, Ø de mango de macho para roscar: 11 mm



### Datos de pedido

Número de pedido	335440 11
GTIN	4045197335685
Clase de artículo	32H

### Descripción

#### Ejecución:

Insertos de cambio rápido **sin** acoplamiento a fricción de seguridad.

#### Aplicación:

Para conos de tallar roscas desenclavables.

#### Nota:

Los insertos con acoplamiento de resbalamiento o a fricción se entregan con un ajuste del par para el mecanizado de acero ( $R_m$  600 – 800 N/mm<sup>2</sup>). Es posible adaptar el ajuste regulando la tuerca.

Voladizo H: 14 mm

Vástago cuadrado: 9 mm

### Descripción técnica

Ø de mango de macho para roscar	11 mm
Vástago cuadrado	9 mm
Intervalo macho para roscar	M14 – 33

Ø exterior D	68 mm
Ø del mango d	48 mm
Longitud de conexión L	55,5 mm
Voladizo H	14 mm
Tipo de producto	Accesorios para mandriles de tallar roscas