

LOCTITE**Producto de ensamblaje, 50 ml, ID del fabricante: 660**

Datos de pedido

Número de pedido	083341 660
GTIN	3255460146868
Clase de artículo	04L

Descripción

Ejecución:

En la técnica de fabricación de ensamblaje se unen dos o más piezas de manera concluyente. Al utilizar el adhesivo se emplea la superficie de ensamblaje completa para la unión firme. Se pueden conseguir transmisión de fuerza elevada y cargas dinámicas (elevada resistencia a la fricción).

Aplicación:

Quick Metal: gran capacidad de relleno de intersticios, aptitud excelente para la reparación de elementos constructivos desgastados. Para el tratamiento previo, utilizar el activador n.º 083393.

Nota:

Tratar las superficies previamente con limpiador universal n.º 083391 y n.º 083392.

Descripción técnica

Identificación de sustancia peligrosa	GHS07: Signo de exclamación
Quality Dress	LOCTITE 660
Resistencia manual al cabo de	15 min
adecuado para material	Acero

intersticio máximo	0,5 mm
adecuado para ámbito de aplicación	Reparación
adecuado para ámbito de aplicación	Unión de ensamblaje
Temperatura de almacenamiento	8 - 21 °C
Forma	pastoso
Capacidad	50 ml
Duración a partir de la fecha de fabricación	24 mes
Viscosidad dinámica	150000 - 350000 mPas
Propiedad	tixotrópico
Base química	Metacrilato de uretano
Color	plateado
Margen de temperatura de aplicación	-55 - 150 °C
Punto de inflamación	93 °C
Resistencia funcional según	1 h
Desmontaje	únicamente mediante calentamiento
Clase de resistencia	altamente resistente
Densidad	1,098 g/cm ³
Atributo del nombre de producto	50 ml
Tipo de producto	Producto de ensamblaje

Accesorios

Bomba peristáltica manual con juego de agujas dosificadoras Aptitud para el tamaño de envase 50 ml

083344 50