

**HOLEX®**
**VCMT 160404 Juego de 10 unidades, Clase: HBX020**

**Datos de pedido**

Número de pedido	261475 HBX020
GTIN	4045197672049
Clase de artículo	22D

**Descripción**

VCMT 160404 Juego de 10 unidades HBX020 Clase: HBX020

Rompevirutas: PM

 Profundidad de corte  $a_p$ : 0,1 - 2,75 mm

 Avance  $f$ : 0,1 - 0,25 mm/rev,

 Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 80 - 300 m/min

**Descripción técnica**

Avance $f$	0,1 - 0,25 mm/rev,
Profundidad de corte $a_p$	0,1 - 2,75 mm
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	PM
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	80 - 300 m/min
Aplicación principal	P
Clase	HBX020

Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Serie	Soporte de torneado de apriete eco
Serie	Soporte de torneado de apriete
Serie	Cabezal de corte
Serie	Barra de mandrinar
Código ISO plaquita de corte	VCMT 160404
Número de cambios/cortes	2
Asignación de plaquitas	neutro