

Garant
Portaherramientas eco forma C1 axial, derecha, Ø del mango d1: 30 mm

Datos de pedido

Número de pedido	319101 30
GTIN	4045197523716
Clase de artículo	31V

Descripción
Ejecución:

- Templado por cementación HRC 58 ± 2.
- Todas las superficies de trabajo están rectificadas.
- Con toberas pulverizadoras esféricas.

GARANT eco: para el empleo con soportes de torneado de apriete normales y soportes para tronzar GARANT eco – System n.º 273830 – 273891 y soporte base para tronzar GARANT eco n.º 273651.

Aplicación:

Para el tronzado plano.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Forma: C

h₁: 20 mm

h₂: 29 mm

b₁: 70 mm

b₂: 35 mm

Anchura del mango b₃: 17 mm

h₅: 28 mm

Descripción técnica

b ₁	70 mm
Ø del mango d ₁	30 mm
b ₂	35 mm
Código de colores mango VDI	VDI 30
h ₁	20 mm
h ₂	29 mm
Anchura del mango b ₃	17 mm
h ₅	28 mm
l ₁	70 mm
h ₆	38 mm
Forma	C
Tipo de producto	Portaherramientas VDI